



## LED Deckenleuchte Veluna Varifit in Transparent-satiniert 21W 1650lm IP44 3000K ...

Einbaustrahler

UVP: 61,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

[info@click-licht.de](mailto:info@click-licht.de)

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



<b>Artikelnummer</b>	A-408002
<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	Transparent-satiniert
<b>Anschlussspannung</b>	230 V
<b>Leistungsaufnahme</b>	21 W
<b>Frequenz</b>	50 Hz
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Schutzart</b>	IP44
<b>Montageart</b>	Decke, Einbau
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Dimmart</b>	Hausinstallation, Schalter
<b>Dimmtechnologie</b>	3-Stufendimmer
<b>Lichttechnologie</b>	LED
<b>Bauform</b>	LED-Platine
<b>Farbtemperatur</b>	3000 Kelvin
<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiß
<b>Lichtstrom</b>	1650 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	> 80
<b>Lebensdauer</b>	30000 h
<b>Schaltzyklen</b>	15000
<b>Anwendungsbereich</b>	Büro & Arbeitszimmer, Badezimmer, Küche
<b>Stil</b>	Schlicht
<b>Form</b>	rund

<b>Netzstecker</b>	Nein
<b>Leuchtmittel</b>	Ja, fest verbaut
<b>Einbaumaße</b>	(T) 45 mm (Ø) 50 mm
<b>Produktmaße</b>	(H) 31 mm (Ø) 215 mm
<b>Produktgewicht</b>	0.441 kg