



## LED Einbaupanel Veluna Edge in Weiß 17W 1500lm IP44 rund 4000K dimmbar

LED Paneele

UVP: 62,49 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



<b>Artikelnummer</b>	A-555004
<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Anschlussspannung</b>	230 V
<b>Leistungsaufnahme</b>	17 W
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Schutzart</b>	IP44
<b>Montageart</b>	Decke
<b>Lichtaustritt</b>	unten
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Dimmart</b>	Hausinstallation, Universal
<b>Lichttechnologie</b>	LED
<b>Bauform</b>	LED-Platine
<b>Farbtemperatur</b>	4000 Kelvin
<b>Lichtfarbe</b>	Neutralweiß
<b>Lichtstrom</b>	1500 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	80
<b>Lebensdauer</b>	50000 h
<b>Schaltzyklen</b>	25000
<b>Anwendungsbereich</b>	Wohnzimmer, Esszimmer, Flur, Schlafzimmer, Badezimmer
<b>Stil</b>	Modern, Schlicht
<b>Form</b>	rund

<b>Netzstecker</b>	Nein
<b>Leuchtmittel</b>	Ja, fest verbaut
<b>Einbaumaße</b>	(T) 45 mm (Ø) 68 mm
<b>Produktmaße</b>	(H) 9 mm (Ø) 200 mm
<b>Produktgewicht</b>	0.341 kg