



Spot Carolina in Weiß-matt GU10 2-flammig

Strahler, Spots & Aufbaustrahler

UVP: 25,49 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-407857
Material	Metall
Farbe	Weiß-matt
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	2x 10 W
Frequenz	50 Hz
Fassung	2x GU10
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Montageart	Wand, Decke
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Leuchtmittel
Anwendungsbereich	Büro & Arbeitszimmer, Esszimmer, Wohnzimmer
Stil	Zeitlos, Schlicht
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 124 mm (B) 305 mm (T) 80 mm
Produktgewicht	0.323 kg