



## LED Plug & Shine Bodenaufbauleuchte in anthrazit IP67 2x3W 24V befahrbar

Bodeneinbaustrahler

UVP: 92,49 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?  
info@click-licht.de  
(+49) 2361 40 67 600  
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



<b>Artikelnummer</b>	A-341813
<b>Material</b>	Aluminiumdruckguss
<b>Farbe</b>	Anthrazit
<b>Anschlussspannung</b>	24 V
<b>Leistungsaufnahme</b>	3 W
<b>Schutzklasse</b>	III
<b>Schutzart</b>	IP67
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Dimmart</b>	Fernbedienung
<b>Belastbar bis</b>	2 kg
<b>Lichttechnologie</b>	LED
<b>Bauform</b>	LED-Platine
<b>Farbtemperatur</b>	3000 Kelvin
<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiß
<b>Lichtstrom</b>	2x 330 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	> 80
<b>Lebensdauer</b>	30000 h
<b>Anwendungsbereich</b>	Garten, Terrasse
<b>Stil</b>	Modern
<b>Form</b>	rund
<b>Netzstecker</b>	Nein
<b>Befahrbar</b>	Ja
<b>Leuchtmittel</b>	Ja, fest verbaut

<b>Produktmaße</b>	(H) 32 mm (Ø) 160 mm
<b>Produktgewicht</b>	1.02 kg