



Premium Einbauspot Nova, schwenkbar, GU10, IP65, rund, weiß, chrom, ohne L...

Einbaustrahler

UVP: 29,49 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-337254
Material	Aluminium, Zink
Farbe	Weiß-matt, Chrom
Max. Leistung	35 W
Fassung	GU10
Schutzklasse	III
Schutzart	IP65
Montageart	Decke, Einbau
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Treiber
Stil	Schlicht, Zeitlos
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Anschlussfertig	Ja
Zubehör	1 x GU10 Fassung, 1 x GU5,3 Fassung
Einbaumaße	(Ø) 83 mm
Produktmaße	(Ø) 93 mm
Produktgewicht	0.348 kg