



LED Einbauleuchte Roar weiß dimmbar schwenkbar

Einbaustrahler

UVP: 24,95 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-337581
Material	Metall
Farbe	Weiß
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	6 W
Schutzklasse	II
Schutzart	IP23
Dimmbar	Ja
Dimmart	Hausinstallation, Universal
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	590 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	40000 h
Schaltzyklen	20000
Startzeit	0.5 s
Abstrahlwinkel	36 Grad
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Einbaumaße	(T) 60 mm



Nordlux
84960001

A

B

C

D

E

F

G

F

6
kWh/1000h



2019/2015

Produktgewicht

0.15 kg