



Einbauspot Umberto in Nickel GU10 IP44

Einbaustrahler

UVP: 19,95 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-585404
Material	Metall, Kunststoff
Farbe	Nickel
Anschlussspannung	220-240 V
Max. Leistung	40 W
Fassung	GU10
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Montageart	Einbau
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Leuchtmittel
Anwendungsbereich	Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Flur, Badezimmer
Stil	Schlicht
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Einbaumaße	(T) 80 mm (Ø) 79 mm
Produktmaße	(Ø) 96 mm
Produktgewicht	0.19 kg