



Neordic Pendelleuchte Juna, softgrün, kupfer, Holzoptik, E14, 1-flammig

Pendelleuchten

UVP: 57,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-330680
Material	Metall, Holz
Farbe	Softgrün, Kupfer, Natur-hell
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	20 W
Fassung	E14
Schutzklasse	II
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Leuchtmittel
Stil	Schlicht
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(Ø) 160 mm
Produktgewicht	0.561 kg