



LED Stehleuchte Belaja 22W Weiß und Chrom matt dimmbar

Stehleuchten

UVP: 355,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-361096
Material	Metall
Farbe	Weiß, Chrom-matt
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	22 W
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Dimmbar	Ja
Dimmart	Schalter am Produkt
Dimmtechnologie	3-Stufendimmer
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	2700 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	2850 lm
Farbwiedergabeindex	> 80
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Büro & Arbeitszimmer
Stil	Modern
Form	eckig
Netzstecker	Ja
Schalter	Ja

Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 1480 mm (B) 448 mm (Ø) 425 mm
Produktgewicht	8.98 kg