



Möbel Einbaustrahler in Eisen-gebürstet G4 12V mit Schutzglas 66mm

Einbaustrahler

UVP: 16,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



| | |
|--------------------------|------------------------|
| Artikelnummer | A-130709 |
| Material | Metall, Glas |
| Farbe | Eisen-gebürstet |
| Anschlussspannung | 12 V |
| Max. Leistung | 20 W |
| Fassung | G4 |
| Schutzklasse | III |
| Dimmbar | Ja |
| Dimmart | mit geeignetem Treiber |
| Stil | Schlicht, Zeitlos |
| Form | rund |
| Netzstecker | Nein |
| Leuchtmittel | Nein |
| Einbaumaße | (T) 25 mm (Ø) 54 mm |
| Produktmaße | (H) 20 mm (Ø) 66 mm |
| Produktgewicht | 0.072 kg |