



LED Panel Abia in Chrom-matt 22W 2200lm rund

LED Panele

UVP: 38,49 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-554951
Material	Kunststoff
Farbe	Chrom-matt
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	22 W
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Montageart	Decke
Lichtaustritt	unten
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	4000 Kelvin
Lichtfarbe	Neutralweiß
Lichtstrom	2200 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Wohnzimmer, Esszimmer, Flur, Schlafzimmer
Stil	Modern
Form	rund
Netzstecker	Nein

Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 30 mm (Ø) 300 mm
Produktgewicht	0.72 kg