



## LED Einbauspot Nova mini Plus 4,2W 2700K in Eisen-gebürstet 3-er Set

Einbaustrahler

UVP: 81,49 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



<b>Artikelnummer</b>	A-398332
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Farbe</b>	Eisen-gebürstet
<b>Anschlussspannung</b>	230 V
<b>Leistungsaufnahme</b>	4.2 W
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Schutzart</b>	IP23
<b>Montageart</b>	Decke
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Dimmart</b>	Hausinstallation, Schalter
<b>Lichttechnologie</b>	LED
<b>Bauform</b>	LED-Platine
<b>Farbtemperatur</b>	2700 Kelvin
<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiß
<b>Lichtstrom</b>	3x 300 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	> 80
<b>Lebensdauer</b>	30000 h
<b>Schaltzyklen</b>	15000
<b>Anwendungsbereich</b>	Küche, Schlafzimmer, Flur
<b>Stil</b>	Modern
<b>Form</b>	rund
<b>Netzstecker</b>	Nein
<b>Leuchtmittel</b>	Ja, fest verbaut

<b>Einbaumaße</b>	(T) 50 mm
<b>Produktmaße</b>	(Ø) 66 mm
<b>Produktgewicht</b>	0.522 kg