



LED Panel Veluna Edge in Weiß 12W 1100lm IP44 rund 4000K dimmbar

LED Panele

UVP: 50,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-555003
Material	Kunststoff
Farbe	Weiß
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	12 W
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Montageart	Decke
Lichtaustritt	unten
Dimmbar	Ja
Dimmart	Hausinstallation, Universal
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	4000 Kelvin
Lichtfarbe	Neutralweiß
Lichtstrom	1100 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	50000 h
Schaltzyklen	25000
Anwendungsbereich	Wohnzimmer, Esszimmer, Flur, Schlafzimmer, Badezimmer
Stil	Modern, Schlicht
Form	rund

Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Einbaumaße	(T) 30 mm (Ø) 68 mm
Produktmaße	(H) 9 mm (Ø) 160 mm
Produktgewicht	0.226 kg