



LED Wand- und Deckenleuchte Submarine G13 16W 1550lm IP65

Deckenleuchten

UVP: 20,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
 info@click-licht.de
 (+49) 2361 40 67 600
 Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-404795
Material	Kunststoff
Farbe	Weiß, Grau
Anschlussspannung	220-240 V
Leistungsaufnahme	16 W
Max. Leistung	16 W
Frequenz	50/60 Hz
Fassung	G13
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Montageart	Decke
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Farbtemperatur	4000 Kelvin
Lichtfarbe	Neutralweiß
Lichtstrom	1550 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Abstrahlwinkel	140 Grad
Anwendungsbereich	Garage & Carport
Stil	Schlicht
Form	länglich

Netzstecker	Nein
Schalter	Nein
Leuchtmittel	Ja
Produktmaße	(H) 75 mm (B) 67 mm (L) 1261 mm
Produktgewicht	1.25 kg