



## LED Zigbee Wand- und Deckenpanel RGBW Velora in Weiß 20W 1600lm

Deckenleuchten

UVP: 115,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Artikelnummer</b>       | A-545478   |
| <b>Material</b>            | Metall   |
| <b>Farbe</b>               | Weiß   |
| <b>Anschlussspannung</b>   | 230 V  |
| <b>Leistungsaufnahme</b>   | 20 W   |
| <b>Schutzklasse</b>        | II   |
| <b>Schutzart</b>           | IP20   |
| <b>Montageart</b>          | Decke  |
| <b>Lichtaustritt</b>       | unten  |
| <b>Dimmbar</b>             | Ja   |
| <b>Dimmart</b>             | App-Steuerung  |
| <b>Lichttechnologie</b>    | LED  |
| <b>Bauform</b>             | LED-Platine  |
| <b>Farbtemperatur</b>      | RGBW   |
| <b>Lichtfarbe</b>          | Goldweiß   |
| <b>Lichtstrom</b>          | 1600 lm  |
| <b>Farbwiedergabeindex</b> | 80   |
| <b>Lebensdauer</b>         | 30000 h  |
| <b>Schaltzyklen</b>        | 15000  |
| <b>Anwendungsbereich</b>   | Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Flur, Treppenhaus |
| <b>Stil</b>                | Schlicht, Modern                                       |
| <b>Form</b>                | rund   |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>Netzstecker</b>     | Nein                 |
| <b>Leuchtmittel</b>    | Ja, fest verbaut     |
| <b>System</b>          | Paulmann Home        |
| <b>Kompatibel mit</b>  | Philips Hue          |
| <b>Sprachsteuerung</b> | Amazon Alexa         |
| <b>Protokoll</b>       | ZigBee               |
| <b>Produktmaße</b>     | (H) 69 mm (Ø) 300 mm |
| <b>Produktgewicht</b>  | 0.73 kg              |