



LED Außenwandleuchte Kinver weiß

Wand- & Deckenleuchten


UVP: 54,95 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-299167
Material	Metall
Farbe	Weiß
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	6 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP54
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	2x 570 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	100000 h
Schaltzyklen	50000
Startzeit	1 s
Abstrahlwinkel	120 Grad
Anwendungsbereich	Hauseingang, Terrasse, Balkon
Stil	Modern, Schlicht
Form	eckig, länglich
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut

Produktmaße

(H) 90 mm (B) 175 mm (T) 30 mm

Produktgewicht

0.559 kg