



LED Bodeneinbauspot IP65 RGBW Zigbee Einzeln

Bodeneinbaustrahler

UVP: 67,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-398341
Material	Metall
Farbe	Silber
Anschlussspannung	24 V
Leistungsaufnahme	3.6 W
Schutzklasse	III
Schutzart	IP65
Montageart	Boden, Einbau
Dimmbar	Ja
Dimmart	Fernbedienung
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 bis 6500 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	350 lm
Farbwiedergabeindex	> 80
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Balkon, Garten, Terrasse
Stil	Modern
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut

System	Paulmann Home
Kompatibel mit	Philips Hue
Sprachsteuerung	Amazon Alexa
Protokoll	ZigBee
Einbaumaße	(T) 105 mm
Produktmaße	(H) 92 mm (Ø) 96 mm
Produktgewicht	0.355 kg