



## LED Deckeneinbaustrahler Nova in Eisen-gebürstet 6W 460lm dimmbar 3-er Set

Einbaustrahler

UVP: 140,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?  
info@click-licht.de  
(+49) 2361 40 67 600  
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



<b>Artikelnummer</b>	A-373547
<b>Material</b>	Aluminium, Zink
<b>Farbe</b>	Eisen-gebürstet
<b>Anschlussspannung</b>	230 V
<b>Leistungsaufnahme</b>	6 W
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Schutzart</b>	IP23
<b>Schwenkbar °</b>	50
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Dimmart</b>	App-Steuerung, Fernbedienung
<b>Lichttechnologie</b>	LED
<b>Bauform</b>	LED-Platine - PAR16
<b>Farbtemperatur</b>	2700 Kelvin
<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiß
<b>Lichtstrom</b>	3x 460 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	> 80
<b>Lebensdauer</b>	30000 h
<b>Schaltzyklen</b>	15000
<b>Abstrahlwinkel</b>	100 Grad
<b>Stil</b>	Schlicht
<b>Form</b>	rund
<b>Netzstecker</b>	Nein
<b>Leuchtmittel</b>	Ja, fest verbaut

<b>Einbaumaße</b>	(T) 45 mm (Ø) 68 mm
<b>Produktgewicht</b>	0.647 kg