



LED Plug & Shine Erdspießleuchte Sting Einzelspot in Anthrazit 6W IP65... Außenstrahler

UVP: 58,49 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-341826
Material	Aluminium
Farbe	Anthrazit
Anschlussspannung	24 V
Leistungsaufnahme	6 W
Schutzklasse	III
Schutzart	IP65
Dimmbar	Ja
Dimmart	Fernbedienung
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	270 lm
Farbwiedergabeindex	> 80
Lebensdauer	30000 h
Abstrahlwinkel	100 Grad
Anwendungsbereich	Garten, Terrasse, Hauseingang, Balkon, Garage & Carport
Stil	Modern
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut

Erdspieß	Ja
Produktmaße	(H) 290 mm (Ø) 52 mm
Produktgewicht	0.394 kg