



Wandeinbauleuchte LED Edge 1,1W Chrom matt inkl. Leuchtmittel 50lm

Wandeinbauleuchten

UVP: 23,49 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-322667
Material	Kunststoff
Farbe	Chrom-matt
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	1.1 W
Schutzklasse	II
Montageart	Wand, Einbau
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	2700 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	50 lm
Lebensdauer	20000 h
Abstrahlwinkel	100 Grad
Stil	Modern
Form	eckig
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Einbaumaße	(T) 30 mm (Ø) 55 mm
Produktmaße	(H) 80 mm (B) 80 mm (T) 5 mm
Produktgewicht	0.091 kg

