



LED Flutlicht Endura in Dunkelgrau 50W 4500lm IP65 4000K

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 41,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
 (+49) 2361 40 67 600
 Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-404972
Material	Aluminium, Glas
Farbe	Dunkelgrau
Anschlussspannung	220-240 V
Leistungsaufnahme	50 W
Frequenz	50/60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Drehbar °	180
Montageart	Wand
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	4000 Kelvin
Lichtfarbe	Neutralweiß
Lichtstrom	4500 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	25000 h
Schaltzyklen	15000
Abstrahlwinkel	120 Grad
Anwendungsbereich	Garten, Terrasse, Hauseingang
Stil	Modern
Form	eckig

Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 43 mm (B) 210 mm (L) 245 mm
Produktgewicht	1.07 kg