



LED Pendelleuchte Omari in Weiß 3,2W 360lm

Pendelleuchten

UVP: 64,95 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
 (+49) 2361 40 67 600
 Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-416062
Material	Metall, Kunststoff
Farbe	Weiß
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	3.2 W
Frequenz	50 Hz
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Montageart	Decke
Dimmbar	Ja
Dimmart	Hausinstallation, Schalter
Dimmtechnologie	3-Stufendimmer
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	2700 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	360 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	25000 h
Schaltzyklen	12500
Anwendungsbereich	Wohnzimmer
Stil	Modern, Zeitlos, Schlicht
Form	rund



Nordlux
2112213001

A

B

C

D

E

F

G



F

4
kWh/1000h



2019/2015

Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 200 mm (B) 122 mm (L) 122 mm
Produktgewicht	0.28 kg