



LED Möbel Einbauleuchte in Eisen-gebürstet 3er Set 3x 4,5W

Einbaustrahler

UVP: 113,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-257136
Material	Metall
Farbe	Eisen-gebürstet
Anschlussspannung	230 V
Stromstärke	350 A
Leistungsaufnahme	4.5 W
Schutzklasse	II
Montageart	Decke, Einbau
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	2700 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	3x 305 lm
Lebensdauer	30000 h
Abstrahlwinkel	180 Grad
Stil	Schlicht, Zeitlos
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Anschlussfertig	Ja
Einbaumaße	(T) 30 mm (Ø) 54 mm
Produktmaße	(Ø) 65 mm

Produktgewicht

0.41 kg