



## Außenwandleuchte Tin Kupfer GU10

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 79,95 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



<b>Artikelnummer</b>	A-108519
<b>Material</b>	Kupfer, Glas
<b>Farbe</b>	Kupfer
<b>Anschlussspannung</b>	230 V
<b>Max. Leistung</b>	35 W
<b>Fassung</b>	GU10
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schutzart</b>	IP54
<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Anwendungsbereich</b>	Garage & Carport, Garten, Hauseingang, Terrasse, Balkon
<b>Form</b>	rund, länglich
<b>Netzstecker</b>	Nein
<b>Leuchtmittel</b>	Nein
<b>Produktmaße</b>	(H) 120 mm (T) 115 mm (Ø) 60 mm
<b>Produktgewicht</b>	0.48 kg