



Premium Einbauspot Nova, schwenkbar, GU10, IP65, eckig, weiß, chrom, mit L...

Einbaustrahler

UVP: 43,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?


info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-337235
Material	Aluminium, Zink
Farbe	Weiß-matt, Chrom
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	7 W
Max. Leistung	35 W
Fassung	GU10
Schutzklasse	II
Schutzart	IP65
Montageart	Decke, Einbau
Dimmbar	Ja
Dimmart	Hausinstallation, Phasenabschnitt
Lichttechnologie	LED
Bauform	Reflektor - PAR16
Lichtstrom	460 lm
Farbwiedergabeindex	> 80
Lebensdauer	15000 h
Abstrahlwinkel	36 Grad
Stil	Schlicht, Zeitlos
Form	eckig
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja
Anschlussfertig	Ja



Einbaumaße	(T) 90 mm (Ø) 83 mm
Produktmaße	(B) 93 mm (T) 93 mm
Produktgewicht	0.444 kg