



LED Einbaupanel Veluna Edge in Weiß 8,5W 650lm IP44 eckig 4000K

LED Paneele

UVP: 35,49 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-554988
Material	Kunststoff
Farbe	Weiß
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	8.5 W
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Montageart	Decke
Lichtaustritt	unten
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	4000 Kelvin
Lichtfarbe	Neutralweiß
Lichtstrom	650 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	50000 h
Schaltzyklen	25000
Anwendungsbereich	Wohnzimmer, Esszimmer, Flur, Schlafzimmer, Badezimmer
Stil	Modern, Schlicht
Form	eckig
Netzstecker	Nein

Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Einbaumaße	(T) 45 mm (Ø) 50 mm
Produktmaße	(H) 9 mm (B) 120 mm (T) 120 mm
Produktgewicht	0.194 kg