



LED Wandleuchte Fold in Schwarz 2x 3,5W 300lm IP54

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 149,95 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-415943
Material	Aluminium, Kunststoff
Farbe	Schwarz, Transparent
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	3.5 W
Frequenz	50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP54
Montageart	Wand
Lichtaustritt	oben und unten
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	2x 150 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Startzeit	0.5 s
Abstrahlwinkel	205 Grad
Anwendungsbereich	Garten, Terrasse
Stil	Modern, Industriell, Schlicht



Nordlux
2019051003

A

B

C

D

E

F

G

E

6

kWh/1000h



2019/2015

Form	eckig
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 210 mm (B) 148 mm
Produktgewicht	0.814 kg