



LED Pendelleuchte Aldan 3-flammig 3x9W Schwarz und Alu gebürstet dimmbar

Pendelleuchten

UVP: 360,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-361095
Material	Aluminium
Farbe	Aluminium-gebürstet, Schwarz
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	9 W
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Dimmbar	Ja
Dimmart	Hausinstallation, Phasenabschnitt, Hausinstallation, Phasenanschnitt, Hausinstallation, Universal
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	2700 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	3x 523.33 lm
Farbwiedergabeindex	> 80
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Wohnzimmer, Esszimmer
Stil	Modern
Form	rund, länglich
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut

Produktmaße	(H) 85 mm (B) 670 mm (L) 1500 mm (Ø) 100 mm
Produktgewicht	3.223 kg