



Osram LED Lampe ersetzt 80W Gu10 Reflektor - Par16 in Transparent 6,9W 575lm 270...

Leuchtmittel

UVP: 8,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-547931
Material	Glas
Farbe	Transparent
Anschlussspannung	220-240 V
Leistungsaufnahme	6.9 W
Sockel	GU10
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	Reflektor - PAR16
Farbtemperatur	2700 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	575 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	15000 h
Schaltzyklen	15000
Abstrahlwinkel	36 Grad
Form	rund
Leuchtmittel	Ja
Produktmaße	(H) 55 mm (Ø) 51 mm
Produktgewicht	0.05 kg



LEDVANCE
AC32742

A	
B	
C	
D	
E	
F	F
G	

7
kWh/1000h



2019/2015