



Plug & Shine 24V E14 Filament Leuchtmittel in Transparent 2W 160lm

Leuchtmittel

UVP: 5,55 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-416268
Material	Glas
Farbe	Transparent
Anschlussspannung	24 V
Leistungsaufnahme	2 W
Sockel	E14
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Treiber
Lichttechnologie	LED
Bauform	Kerze - B35
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	140 lm
Farbwiedergabeindex	> 80
Lebensdauer	15000 h
Schaltzyklen	15000
Leuchtmittel	Ja
Produktmaße	(H) 98 mm (Ø) 35 mm
Produktgewicht	0.1 kg

