



LED Einbauleuchte Gil in Weiß-matt und Schwarz-matt 3x 18W 1410lm IP44

Einbaustrahler

UVP: 82,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-408008
Material	Aluminium
Farbe	Weiß-matt, Schwarz-matt
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	18 W
Frequenz	50 Hz
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Montageart	Decke, Einbau
Dimmbar	Ja
Dimmart	Hausinstallation, Schalter
Dimmtechnologie	3-Stufendimmer
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	2700 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	3x 470 lm
Farbwiedergabeindex	> 80
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Büro & Arbeitszimmer, Badezimmer, Küche
Stil	Modern
Form	rund

Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Einbaumaße	(T) 45 mm (Ø) 62 mm
Produktmaße	(Ø) 68 mm
Produktgewicht	0.468 kg