

LED Badezimmer Deckenleuchte Ask rund IP44 410 mm

Badezimmer Wandleuchten und Deckenleuchten


UVP: 59,95 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-337515
Material	Aluminium, Kunststoff
Farbe	Weiß
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	32 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	3000 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	40000 h
Schaltzyklen	20000
Startzeit	0.5 s
Abstrahlwinkel	120 Grad
Stil	Schlicht, Zeitlos
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(T) 115 mm (Ø) 410 mm

Produktgewicht

1.35 kg