



## LED Flutlicht Endura in Dunkelgrau 10W 800lm IP65

Außenstrahler

UVP: 20,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?  
 info@click-licht.de  
 (+49) 2361 40 67 600  
 Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



<b>Artikelnummer</b>	A-404969
<b>Material</b>	Aluminium, Glas
<b>Farbe</b>	Dunkelgrau
<b>Anschlussspannung</b>	220-240 V
<b>Leistungsaufnahme</b>	10 W
<b>Frequenz</b>	50/60 Hz
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schutzart</b>	IP65
<b>Drehbar °</b>	180
<b>Montageart</b>	Wand
<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Lichttechnologie</b>	LED
<b>Bauform</b>	LED-Platine
<b>Farbtemperatur</b>	4000 Kelvin
<b>Lichtfarbe</b>	Neutralweiß
<b>Lichtstrom</b>	800 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	80
<b>Lebensdauer</b>	25000 h
<b>Schaltzyklen</b>	15000
<b>Abstrahlwinkel</b>	120 Grad
<b>Anwendungsbereich</b>	Garten, Terrasse, Hauseingang
<b>Stil</b>	Modern
<b>Form</b>	eckig

<b>Netzstecker</b>	Nein
<b>Leuchtmittel</b>	Ja, fest verbaut
<b>Produktmaße</b>	(H) 33 mm (B) 108 mm (L) 122 mm
<b>Produktgewicht</b>	0.28 kg