



Einbauleuchte Premium Line 51 mm Weiß, kippbar

Einbaustrahler

UVP: 23,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-130813
Material	Aluminium
Farbe	Weiß
Anschlussspannung	12 V
Max. Leistung	50 W
Fassung	GU5,3
Schutzklasse	III
Schutzart	IP23
Schwenkbar °	45
Montageart	Decke, Einbau
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Treiber
Stil	Schlicht, Zeitlos
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Einbaumaße	(T) 58 mm (Ø) 86 mm
Produktmaße	(Ø) 99 mm
Produktgewicht	0.15 kg