



## Spotlight Tube, Metall, chrom, weiß, GU10, IP44, 1-flammig

Strahler, Spots & Aufbaustrahler

UVP: 36,49 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

[info@click-licht.de](mailto:info@click-licht.de)

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>     | A-315071                        |
| <b>Material</b>          | Metall                          |
| <b>Farbe</b>             | Weiß, Chrom                     |
| <b>Anschlussspannung</b> | 230 V                           |
| <b>Max. Leistung</b>     | 10 W                            |
| <b>Fassung</b>           | GU10                            |
| <b>Schutzklasse</b>      | II                              |
| <b>Schutzart</b>         | IP44                            |
| <b>Dimmbar</b>           | Ja                              |
| <b>Dimmart</b>           | mit geeignetem Leuchtmittel     |
| <b>Stil</b>              | Schlicht                        |
| <b>Form</b>              | rund                            |
| <b>Netzstecker</b>       | Nein                            |
| <b>Leuchtmittel</b>      | Nein                            |
| <b>Produktmaße</b>       | (H) 138 mm (T) 94 mm (Ø) 100 mm |
| <b>Produktgewicht</b>    | 0.434 kg                        |