



Außenwandleuchte Tin up- and down kupfer 2xGu10

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 109,95 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
 (+49) 2361 40 67 600
 Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-90111
Material	Kupfer, Glas
Farbe	Kupfer
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	2x 35 W
Fassung	2x GU10
Schutzklasse	I
Schutzart	IP54
Dimmbar	Nein
Form	rund, länglich
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 170 mm (T) 115 mm (Ø) 62 mm
Produktgewicht	0.72 kg