



LED Wandleuchte Katla in Aluminium-gebürstet 9,5W 300lm

Wandleuchten

UVP: 75,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-545471
Material	Aluminium
Farbe	Aluminium-gebürstet
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	9.5 W
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Montageart	Wand
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	2700 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	300 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur, Esszimmer
Stil	Schlicht, Modern
Form	eckig
Netzstecker	Nein
Touchfunktion	Ja

Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Touch	Ja
Produktmaße	(H) 80 mm (B) 310 mm (T) 55 mm
Produktgewicht	0.45 kg