



Smartes Zigbee LED Einbaupanel Areo in Schwarz 13W 1200lm IP44 tunable white

Deckenleuchten

UVP: 92,49 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-555012
Material	Kunststoff
Farbe	Schwarz
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	13 W
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Montageart	Decke
Lichtaustritt	unten
Dimmbar	Ja
Dimmart	App-Steuerung
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 bis 6500 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	1200 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Wohnzimmer, Esszimmer, Flur, Schlafzimmer, Badezimmer
Stil	Modern, Schlicht
Form	eckig

Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
System	Paulmann Home
Kompatibel mit	Philips Hue
Sprachsteuerung	Amazon Alexa
Protokoll	ZigBee
Einbaumaße	(T) 85 mm (Ø) 68 mm
Produktmaße	(H) 12 mm (B) 175 mm (T) 175 mm
Produktgewicht	0.387 kg