



## Einbaustrahler Quality Line in Eisen-gebürstet GU5,3 12V

Einbaustrahler

UVP: 14,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



<b>Artikelnummer</b>	A-130898
<b>Material</b>	Metall
<b>Farbe</b>	Eisen-gebürstet
<b>Anschlussspannung</b>	12 V
<b>Max. Leistung</b>	50 W
<b>Fassung</b>	GU5,3
<b>Schutzklasse</b>	III
<b>Schwenkbar °</b>	20
<b>Montageart</b>	Decke, Einbau
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Dimmart</b>	mit geeignetem Treiber
<b>Stil</b>	Schlicht
<b>Form</b>	rund
<b>Netzstecker</b>	Nein
<b>Leuchtmittel</b>	Nein
<b>Einbaumaße</b>	(T) 60 mm (Ø) 92 mm
<b>Produktmaße</b>	(Ø) 110 mm
<b>Produktgewicht</b>	0.138 kg