



## LED Einbauleuchte Gil in Schwarz-matt und Eisen-gebürstet 6W 470lm IP44

Einbaustrahler

UVP: 29,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



<b>Artikelnummer</b>	A-408013
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Farbe</b>	Schwarz-matt, Eisen-gebürstet
<b>Anschlussspannung</b>	230 V
<b>Leistungsaufnahme</b>	6 W
<b>Frequenz</b>	50 Hz
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Schutzart</b>	IP44
<b>Montageart</b>	Decke, Einbau
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Dimmart</b>	Hausinstallation, Schalter
<b>Dimmtechnologie</b>	3-Stufendimmer
<b>Lichttechnologie</b>	LED
<b>Bauform</b>	LED-Platine
<b>Farbtemperatur</b>	2700 Kelvin
<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiß
<b>Lichtstrom</b>	470 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	> 80
<b>Lebensdauer</b>	30000 h
<b>Schaltzyklen</b>	15000
<b>Anwendungsbereich</b>	Büro & Arbeitszimmer, Badezimmer, Küche
<b>Stil</b>	Modern
<b>Form</b>	rund

<b>Netzstecker</b>	Nein
<b>Leuchtmittel</b>	Ja, fest verbaut
<b>Einbaumaße</b>	(T) 45 mm (Ø) 62 mm
<b>Produktmaße</b>	(Ø) 68 mm
<b>Produktgewicht</b>	0.172 kg