



Premium LED Einbauspot Slim Coin, schwenkbar, dimmbar, eisen gebürstet, Einbaustrahler

UVP: 41,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-318965
Material	Aluminium, Zink
Farbe	Eisen-gebürstet
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	6.8 W
Schutzklasse	II
Schutzart	IP23
Montageart	Decke, Einbau
Dimmbar	Ja
Dimmart	Hausinstallation, Phasenabschnitt
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	2700 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	425 lm
Stil	Schlicht, Zeitlos
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Anschlussfertig	Ja
Einbaumaße	(T) 45 mm (Ø) 68 mm
Produktmaße	(Ø) 84 mm
Produktgewicht	0.264 kg