



## LED Deckeneinbaustrahler Coin 6,5W 460lm IP44 3-er Set in Weiß und Gold-ma...

Einbaustrahler

UVP: 80,49 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?  
info@click-licht.de  
(+49) 2361 40 67 600  
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



<b>Artikelnummer</b>	A-373572
<b>Material</b>	Kunststoff, Aluminium, Zink
<b>Farbe</b>	Weiß, Gold-matt
<b>Anschlussspannung</b>	230 V
<b>Leistungsaufnahme</b>	6.5 W
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Schutzart</b>	IP44
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Dimmart</b>	Hausinstallation, Schalter
<b>Dimmtechnologie</b>	3-Stufendimmer
<b>Lichttechnologie</b>	LED
<b>Bauform</b>	LED-Platine
<b>Farbtemperatur</b>	2700 Kelvin
<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiß
<b>Lichtstrom</b>	3x 460 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	> 80
<b>Lebensdauer</b>	30000 h
<b>Schaltzyklen</b>	15000
<b>Abstrahlwinkel</b>	110 Grad
<b>Anwendungsbereich</b>	Hauseingang, Badezimmer, Esszimmer, Küche
<b>Stil</b>	Schlicht
<b>Form</b>	rund

<b>Netzstecker</b>	Nein
<b>Leuchtmittel</b>	Ja, fest verbaut
<b>Einbaumaße</b>	(T) 70 mm (Ø) 80 mm
<b>Produktgewicht</b>	0.484 kg