



Pendelleuchte Neordic in Eisen-gebürstet E27 145mm

Pendelleuchten

UVP: 37,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-407897
Material	Metall
Farbe	Eisen-gebürstet
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	40 W
Frequenz	50 Hz
Fassung	E27
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Montageart	Decke
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Leuchtmittel
Anwendungsbereich	Büro & Arbeitszimmer, Esszimmer, Wohnzimmer
Stil	Modern
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 1800 mm (Ø) 145 mm
Produktgewicht	0.506 kg