



## LED Erdspießleuchte Plug & Shine in Anthrazit 2W 140lm E14 IP44

Dekobeleuchtung & Lichtobjekte

UVP: 40,49 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



<b>Artikelnummer</b>	A-408035
<b>Material</b>	Metall
<b>Farbe</b>	Anthrazit
<b>Anschlussspannung</b>	24 V
<b>Leistungsaufnahme</b>	2 W
<b>Max. Leistung</b>	2 W
<b>Frequenz</b>	50 Hz
<b>Fassung</b>	E14
<b>Schutzklasse</b>	III
<b>Schutzart</b>	IP44
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Dimmart</b>	mit geeignetem Leuchtmittel, mit geeignetem Treiber
<b>Lichttechnologie</b>	LED
<b>Bauform</b>	Kerze - B35
<b>Farbtemperatur</b>	1900 Kelvin
<b>Lichtfarbe</b>	Goldweiß
<b>Lichtstrom</b>	140 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	> 80
<b>Lebensdauer</b>	30000 h
<b>Schaltzyklen</b>	15000
<b>Anwendungsbereich</b>	Garten, Terrasse
<b>Stil</b>	Modern

<b>Form</b>	rund
<b>Netzstecker</b>	Nein
<b>Leuchtmittel</b>	Ja
<b>Erdspeiß</b>	Ja
<b>Produktmaße</b>	(H) 220 mm (Ø) 80 mm
<b>Produktgewicht</b>	0.402 kg