



## Einbaustrahler Premium Line in Eisen-gebürstet GU10 230V schwenkbar

Einbaustrahler

UVP: 19,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



<b>Artikelnummer</b>	A-130859
<b>Material</b>	Aluminium, Zink
<b>Farbe</b>	Eisen-gebürstet
<b>Anschlussspannung</b>	230 V
<b>Max. Leistung</b>	50 W
<b>Fassung</b>	GU10
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Schutzart</b>	IP23
<b>Schwenkbar °</b>	30
<b>Montageart</b>	Decke, Einbau
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Dimmart</b>	mit geeignetem Leuchtmittel
<b>Stil</b>	Schlicht, Zeitlos
<b>Form</b>	rund
<b>Netzstecker</b>	Nein
<b>Leuchtmittel</b>	Nein
<b>Einbaumaße</b>	(T) 90 mm (Ø) 68 mm
<b>Produktmaße</b>	(Ø) 83 mm
<b>Produktgewicht</b>	0.207 kg