



Außenwandleuchte Blockhus Sensor verzinkt stehend E27

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 89,95 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-113235
Material	Stahl-verzinkt, Glas
Farbe	Stahl-verzinkt
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	60 W
Fassung	E27
Schutzklasse	I
Schutzart	IP54
Dimmbar	Nein
Anwendungsbereich	Garage & Carport, Garten, Hauseingang, Terrasse, Balkon
Stil	Maritim, Schlicht
Sensortyp	Bewegungssensor
Sensortechnologie	PIR
Erfassungswinkel	100 Grad
Reichweite	0,2 bis 8 m
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 230 mm (T) 250 mm (Ø) 220 mm
Produktgewicht	1.405 kg