



## Premium LED Einbaustrahler Slim Coin Satin, IP65, starr, eisen gebürstet

Einbaustrahler

UVP: 45,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?  
info@click-licht.de  
(+49) 2361 40 67 600  
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



<b>Artikelnummer</b>	A-318970
<b>Material</b>	Aluminium, Zink
<b>Farbe</b>	Eisen-gebürstet
<b>Anschlussspannung</b>	230 V
<b>Leistungsaufnahme</b>	6.8 W
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Schutzart</b>	IP65
<b>Montageart</b>	Decke, Einbau
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Dimmart</b>	Hausinstallation, Phasenabschnitt
<b>Lichttechnologie</b>	LED
<b>Bauform</b>	LED-Platine
<b>Farbtemperatur</b>	2700 Kelvin
<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiß
<b>Lichtstrom</b>	425 lm
<b>Stil</b>	Schlicht, Zeitlos
<b>Form</b>	rund
<b>Netzstecker</b>	Nein
<b>Leuchtmittel</b>	Ja, fest verbaut
<b>Anschlussfertig</b>	Ja
<b>Einbaumaße</b>	(T) 45 mm (Ø) 68 mm
<b>Produktmaße</b>	(Ø) 78 mm
<b>Produktgewicht</b>	0.247 kg