



## LED Einbauspot Nova Mini 310lm 2700K 3-er Set inkl. Treiber in Eisen-gebürs...

Einbaustrahler

UVP: 62,49 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



<b>Artikelnummer</b>	A-398355
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Farbe</b>	Eisen-gebürstet
<b>Anschlussspannung</b>	230 V
<b>Leistungsaufnahme</b>	4 W
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Schutzart</b>	IP23
<b>Montageart</b>	Decke
<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Lichttechnologie</b>	LED
<b>Bauform</b>	LED-Platine
<b>Farbtemperatur</b>	2700 Kelvin
<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiß
<b>Lichtstrom</b>	3x 310 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	> 80
<b>Lebensdauer</b>	30000 h
<b>Schaltzyklen</b>	15000
<b>Anwendungsbereich</b>	Wohnzimmer, Küche, Esszimmer
<b>Stil</b>	Schlicht
<b>Form</b>	rund
<b>Netzstecker</b>	Nein
<b>Leuchtmittel</b>	Ja, fest verbaut
<b>Einbaumaße</b>	(T) 50 mm

**Produktmaße** (Ø) 66 mm

**Produktgewicht** 0.518 kg