




45 – 100 mm



LED Deckenleuchte Veluna Varifit in Transparent-satiniert 8,5W 650lm IP44 3000K ...

Einbaustrahler

UVP: 31,49 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-407952
Material	Kunststoff
Farbe	Transparent-satiniert
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	8.5 W
Frequenz	50 Hz
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Montageart	Decke
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	650 lm
Farbwiedergabeindex	> 80
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Büro & Arbeitszimmer, Wohnzimmer, Küche, Badezimmer
Stil	Schlicht
Form	eckig
Netzstecker	Nein

Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Einbaumaße	(Ø) 45 mm
Produktmaße	(H) 31 mm (B) 125 mm (T) 125 mm
Produktgewicht	0.187 kg