



Außenwandleuchte Blockhus kupfer stehend E27

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 189,95 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-113230
Material	Kupfer, Glas
Farbe	Kupfer
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	60 W
Fassung	E27
Schutzklasse	I
Schutzart	IP54
Dimmbar	Nein
Stil	Maritim, Schlicht
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 230 mm (T) 250 mm (Ø) 220 mm
Produktgewicht	1.24 kg